


ZPA2326-0311A-R

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R	330mm压纹带	5000

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

ZPA2326-0311A-R

规格

输出类型	Digital
消耗电流	6.3uA Typ./Conversion time 1/6s
噪声	1.1parms Typ./Conversion time 1/6s
绝对精度	+/-0.8 hPa/T= -10 to 65degC, P range= 800 to1100hPa
电源电压范围	1.71 to 2.0 V
接口	SPI / I2 C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。