

# TPSKA4M50B00-R3

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 民用设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装  | 规格       | 标准包装数量 |
|-----|----------|--------|
| -R3 | 330mm压纹带 | 3000   |

## 特点

SMD ceramic trap TPSKA\_B is a small and thin SMD trap sealed with a metal cap. Recommended for LCD-TVs, and small and thin tuners.

### Features

1. High attenuation and high performance group delay time
2. Small and thin package
3. Reflow-solderable

在1 / 3页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TPSKA4M50B00-R3




规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 中心频率         | 4.500MHz      |
| 衰减量(min.)    | 35dB          |
| 30dB阻带宽      | 50kHz (min.)  |
| 频带宽的波纹(max.) | 0.5dB         |
| 频带宽的波纹测量条件   | [0 to 4MHz]   |
| 元件           | 1             |
| 形状           | SMD           |
| 工作温度范围       | -20°C to 80°C |
| 质量           | 133.68mg      |


**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TPSKA4M50B00-R3


## 产品数据



频率特性



寄生



测试电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。