

SFSKA6M00CF00-R3

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R3	330mm压纹带	3000

特点

SMD ceramic filter SFSKA_CF is a small and thin SMD filter sealed with a metal cap. Recommended for LCD-TVs, and small and thin tuners.

Features

1. High attenuation outside bandwidth.
2. Small and thin package.
3. Reflow-solderable.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFSKA6M00CF00-R3


规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	SMD
元件	1
中心频率	6.000MHz
标称值	Yes
3dB频带宽	fn±60kHzmin.
阻带宽范围	600kHz
阻带损耗	25dB[within 0 to fn]
插入损耗	6.0dBmax.
输入/输出阻抗	470Ω
质量	137mg


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFSKA6M00CF00-R3


产品数据



频率特性



寄生



测试电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。