


片状多层混合耦合器

3dB混合



品名	插入损耗 (dB)	振幅平衡 (最大) (dB)	相偏移 (°)	隔离 (最小) (dB)	驻波比 (最大)	允许功率 (W)
LDC32900M03B-703	3.3 ±0.48dB	1.0	90 ±3.0°	20.5	1.43	3 max. (50ohm Load)

特性阻抗: 50ohm 工作温度范围: -25 到+85

④注 · 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
 · 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。