


品番	テーピング φ 180mm	テーピング φ 330mm	バラ品	リール寸法
CSTCC_G	2,000	6,000	500	a
CSTCR_G	3,000	9,000	500	a
CSTCR_G15L	3,000	9,000	500	a
CSTCR_GH5L	3,000	9,000	500	a
CSACN_G	3,000	-	-	b
CSTCE_G	3,000	9,000	500	b
CSTCE_G15L	3,000	9,000	500	b
CSTCE_GH5L	3,000	9,000	500	b
CSACM_G	3,000	-	-	b
CSTCE_V	3,000	9,000	500	b
CSTCE_V13L	3,000	9,000	500	b
CSTCE_VH3L	3,000	9,000	500	b
CSTCG_V	3,000	9,000	500	b
CSTCW_X	3,000	9,000	500	b
CSTCW_X11	3,000	9,000	500	b
CSACW_X	3,000	9,000	500	b

発注にあたっては「包装情報」に記載の最小受注単位数の整数倍をお願いいたします。

(個)

■リール寸法図



(in mm)