


品番	テーピング $\phi 180\text{mm}$	テーピング $\phi 330\text{mm}$	バラ品	リール寸法
CSTCC_G_A	2,000	6,000	500	a
CSTCR_G_B	3,000	9,000	500	a
CSTCR_G15C	3,000	9,000	500	a
CSTCR_GH5C	3,000	9,000	500	a
CSTNR_GH5C	3,000	9,000	500	a
CSTCE_G_A	3,000	9,000	500	b
CSTCE_G15C	3,000	9,000	500	b
CSTCE_GH5C	3,000	9,000	500	b
CSTNE_G_A	3,000	9,000	500	b
CSTNE_GH5C	3,000	9,000	500	b
CSTCE_V_C	3,000	9,000	500	b
CSTCE_V13C	3,000	9,000	500	b
CSTCE_VH3C	3,000	9,000	500	b
CSTNE_V_C	3,000	9,000	500	b
CSTNE_VH3C	3,000	9,000	500	b
CSTCV_X_Q	2,000	6,000	500	a
CSACV_X_Q	2,000	6,000	500	a

発注にあたっては「包装情報」に記載の最小受注単位数の整数倍をお願いいたします。

(個)

リール寸法図



(in mm)