


## 実装情報

### ■標準はんだ付け条件

#### ●フロー

鉛フリーはんだ（96.5Sn／3.0Ag／0.5Cu組成）、共晶はんだ（63Sn／37Pb組成）




シリーズ名	標準プロファイル					限界プロファイル				
	予熱		加熱		フロー回数	予熱		加熱		フロー回数
	温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T2) ℃	時間 (t2) sec.		温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T3) ℃	時間 (t2) sec.	
PV12 PV37 PV36	150	60~120	250	5 max.	1	150	60~120	260	3 max.	1

#### ●はんだコテ

シリーズ名	標準			
	コテ先温度	はんだ時間	コテ電力	回数
	℃	sec.	w	回
PV12 PV37 PV36	350±10	3 max.	30 max.	1

### ■取付穴寸法図



(Tolerance: ±0.1  
in mm)