

CDBLB455KCAX33-B0

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0	散装	500

特点

Ceramic discriminator consists of a wide band piezoelectric resonator. It is ideal for mobile communications equipment due to its small size and light weight. Standard line includes products for a wide range of applications, from cordless telecom to cellular telephone. Practically adjustment free at the detection circuit, small size is suitable for downsizing.

- Features
- 1. Small in size and light weight
 - 2. Adjustment free at detection circuit
 - 3. High sensitivity and stability
 - 4. Wide range of standard products are available for various ICs.
 - 5. Operating temperature range: -20 to +80 (°C), Storage temperature range: -40 to +85 (°C)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

CDBLB455KCAX33-B0


规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	引线
标称值	Yes
集成电路(IC)	CXA1474
IC制造商	SONY
反谐振频率(Fa)	465.0±1.5kHz
ΔF(Fa-Fr)	45±4.0kHz
静电容量	135pF±20%
谐振阻抗	300Ω (max.)
质量	325mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CDBLB455KCAX33-B0

产品数据



频率特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。