


FR05CM21AR

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



(in mm)

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	50

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

FR05CM21AR

规格

工作温度范围	-10°C to 70°C
输出类型	Single
电源电压	5.25V
输出电压	0.5Vp-pmin.
输出电压测量条件	at 25°C,Gap=0.2mm
总电阻值范围	0.7kΩ to 1.5kΩ
响应频率范围	0kHz to 100kHz
目标齿轮模块	0.3to1.0
相位差	Single


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

FR05CM21AR


产品数据



工作原理




输出波形



Equivalent Circuit

电路图



应用电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。