


MA58MF14-7N

该产品专门用于汽车的PAS（辅助停车）、ADAS（先进驾驶辅助系统）、自动泊车应用。



外观&形状



特点

1. Compact and light weight.
2. High sensitivity and sound pressure.
3. High reliability.
4. Assymmetric directivity

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	150

在1 / 3页

注意

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MA58MF14-7N

规格

工作温度范围	-40°C to 85°C
结构	防滴溅型
中心频率	58kHz
总灵敏度	More than 1 Vop
方向性	80deg. x35°(typ.)
静电容量	1400pF
静电容量公差	±20%
最大输入电压	120Vp-p Pulse number: 20 pulses or less Interval: 20msec or more.Do not apply D.C. voltage.


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MA58MF14-7N

产品数据



总灵敏度的方向性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。