

MHM306-05A

目前生产

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	空气净化器,空调,电风扇

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	纸板箱	200

外观&形状



在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

MHM306-05A

规格

输入电压	12.0Vdc
耗电量	0.6W
工作温度范围	-10°C to 50°C
工作湿度范围	20%RH to 80%RH
离子种类	负离子
离子量	5,000,000pcs/cc
臭氧量	0.6mg/H typ
state monitoring(Vmon)	✓
引线长度	115mm

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。