

MHR0617SA157K20

目前生产

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	复印机,打印机,高压设备,医疗保健[医疗设备-A/B类],白色家电,空气净化器,空调,电吹风,高压电源

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	散装袋	500

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

MHR0617SA157K20

规格

额定功率	1.3W
形状	引线
最大工作电压	13.9kVdc
电阻值	150.0MΩ
电阻值偏差	±10%
Single Use/Mold Use	Molded use
长度	17.6mm
高度 H	9.0mm
引线间距 P	15.24mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。