


MRMS205A

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm压纹带	3000

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 敬请核准其规格或者办理产品规格表。

MRMS205A

规格

工作温度范围	-40°C to 85°C
电源电压范围	3.0V to 5.5V
低输出电压	0.5V
高输出电压	4.5V
消耗电流(标准值)	8.0μA
消耗电流测量条件	Typ. Vcc5.0V
工作磁场(Hon)	Max 2.5mT
工作磁场(Hoff)	Min 0.5mT
保管温度范围	-40.0°C to 125.0°C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。