

PKGS-90LDP1-R

已经停产

RoHS

REACH



用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	硬盘 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
R	180mm压纹带	1500

外观&形状



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKGS-90LDP1-R

规格


工作温度范围	-40°C to 85°C
主轴线倾角	90°
灵敏度(标准值)	0.84pC/G
静电容量(标准值)	770pF
绝缘电阻(min.)	500MΩ
非线性(标准值)	1%
抗冲击性	1500G (0.5ms duration)
灵敏度类型	电荷灵敏度型
谐振频率(标准值)	20kHz
保管温度范围	-40°C to 85°C

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


PKGS-90LDP1-R



产品数据



频率特性



主轴倾斜角度

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。