

# PKM22EPPH4001-B0

目前生产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装  | 规格 | 标准包装数量 |
|-----|----|--------|
| -B0 | 散装 | 900    |

## 特点

Externally driven piezoelectric sounders are used in digital watches, electronic calculators, telephones and other equipment. They are driven by a signal (ex.: 2048Hz or 4096Hz) from an LSI and provide melodious sound.

### Features

1. Low power consumption
2. No noise and high reliability

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKM22EPPH4001-B0




规格

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 电路型      | 无电路型                               |
| 尺寸       | φ22.0×8.2 mm                       |
| 频率       | 4.0kHz                             |
| 声压水平     | 87dB (typ.)                        |
| 声压水平     | 75dB (min.)                        |
| 声压级测量条件  | [±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm] |
| 静电容量     | 12nF                               |
| 静电容量公差   | ±30%                               |
| 静电容量测量条件 | [1kHz]                             |
| 允许入力电压   | ±15.0Vo-p max.                     |
| 工作温度范围   | -20°C to 70°C                      |
| 保管温度范围   | -30°C to 80°C                      |
| 形状       | 引线                                 |
| 引线形状     | 销式                                 |
| 引脚长度     | 引脚长度:6.5mm                         |
| 振型       | 他振型                                |
| EIAJ元件   | PS-RP2-C22-40                      |
| 质量       | 2864mg                             |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKM22EPPH4001-B0


## 产品数据



频率响应

The following are examples of externally driven circuits.

- (1) Unstable multi-vibrator using Tr.
- (2) Circuits using inverters or NAND gates.



推荐电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。