

# PKM30SPTH2001-B0

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装  | 规格 | 标准包装数量 |
|-----|----|--------|
| -B0 | 散装 | 70     |

## 特点

Piezoelectric sounder self drive type requires only simple circuit and DC power supply. Since this type uses resonant system, it is also available for alarms which need large sound volume.

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKM30SPTH2001-B0

规格

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 电路型        | 无电路型              |
| 尺寸         | 30.5×7.7×33.25 mm |
| 频率         | 2.0kHz            |
| 声压水平       | 75dB (min.)       |
| 声压级测量条件    | [12Vdc,10cm]      |
| 振荡频率       | 2kHz              |
| 振荡频率测量条件   | [12Vdc]           |
| 消耗电流(max.) | 20mA              |
| 消耗电流测量条件   | [12Vdc]           |
| 允许入力电压     | 3Vdc to 20Vdc     |
| 工作温度范围     | -20°C to 70°C     |
| 保管温度范围     | -30°C to 80°C     |
| 形状         | 引线                |
| 引线形状       | 销式                |
| 引脚长度       | 引脚长度:4.0mm        |
| 振型         | 自振型               |
| EIAJ元件     | PS-RP3-V33-20     |
| 质量         | 3320mg            |


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKM30SPTH2001-B0

## 产品数据



电压特性



推荐电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。