


PTGL14AS470H0B02BZ

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
BZ	散装袋	150

特点

1. Protection against overcurrent situations
2. Automatic reset from protective trip mode
3. Space-saving
4. Various characteristics to meet a suitable resistance value.

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PTGL14AS470H0B02BZ

规格

最大电压	280V
电阻值(25℃)	47Ω
电阻值(25℃)允许差	±25%
最大突入电流(peak)	27A
最大充电量	106.9J
最大充电量测量条件	at 60℃
最大充电量(2)	56.9J
最大充电量(2)测量条件	at 85℃
工作温度范围	-20℃ to 85℃
D- 外径	16mm
厚度	6.5mm
F- 引线间距	10mm
d- 引线直径	0.6mm
形状	引线
质量	2.67g
MSL	N


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PTGL14AS470H0B02BZ

产品数据



电阻-温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。