

# SAYEY806MBC0F0A

目前生产

RoHS

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                   |

## 包装信息

| 包装  | 规格                                       | 标准包装数量 |
|-----|------------------------------------------|--------|
| B0S | Sample Cut Tape or Bulk<br>(1~99pcs)     | 0      |
| R00 | 330mm压纹带                                 | 10000  |
| R1S | Sample Embossed Tape &<br>Reel (100pcs~) | 0      |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# SAYEY806MBC0F0A



规格

|      |                     |
|------|---------------------|
| 功能   | Duplexers           |
| 频带   | Band20              |
| 尺寸   | 1.8x1.4x0.6(max.)mm |
| 终端阻抗 | Unbalanced          |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。