

ACA-20PC-4-AC1-RL-C

目前生产


推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

100A Input, 85-264Vac @ 50/60Hz Supply, Red LED Display
Subminiature AC Ammeters

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

ACA-20PC-4-AC1-RL-C

规格

产品系列	ACA-20PC
产品系列特点	ACA-20PC
Measuring Range(ACA)	0A to 100A
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	AC Powered
Power Supply(ACV)	85V to 264V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
Current Transformer	Internal
工作温度(degC)	0°C to 60°C
安规认证	UL/cUL/IEC/61010-1
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	Average-Responding AC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.15% +/-6 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Measuring Condition	85Vac to 264Vac
Update Rate (samples /sec)	2.5

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。