

# DMS-20PC-1-LM-C

目前生产

推荐

RoHS


## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 特点

3 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input

## 外观&形状



**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# DMS-20PC-1-LM-C

## 规格

|             |    |
|-------------|----|
| Weight (oz) | 13 |
|-------------|----|

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 产品系列                            | DMS-20PC-1-LM               |
| 产品系列特点                          | DMS-20PC-1-LM               |
| Measuring Range(ACV)            | 85V to 264V                 |
| Display Type                    | LED                         |
| 颜色                              | Red                         |
| Number of Digits                | 3                           |
| Digit Height (mm)               | 9.4mm                       |
| Power Supply Type               | 2-Wire Self Powered         |
| Power Supply(ACV)               | 85V to 264V                 |
| AC Power Supply Current (mA)Max | 50mA                        |
| 工作温度(degC)                      | -25°C to 60°C               |
| 安规认证                            | UL/CSA/IEC1010-1            |
| Humidity                        | 0% to 95%                   |
| Measurment Type                 | Average-Responding AC Volts |
| Mounting Type                   | Panel Mount                 |
| Accuracy                        | +/-1V                       |
| Case Material                   | Polycarbonate               |
| Configurable DPM                | No                          |
| Daylight Readable               | No                          |
| Digit Height (inch)             | 0.37inch                    |
| Measuring Condition             | 47Hz to 63Hz                |
| Update Rate (samples /sec)      | 2.5                         |
| Weight (g)                      | 28g                         |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。