注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQB15NNR22M10#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQB15NNR22M10%23

# LQB15NNR22M10#

末尾的“#”为包装规格代号。

For Matching, Choke

已经停产 RoHS REACH 125℃max. Multi-layer 回流

## <品名（附包装代号）一览>

LQB15NNR22M10B　　LQB15NNR22M10D

## 用途

| | |
|---|---|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。 |
| 可以使用的用途 | 民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备 |

## 备注事项

When rated current is applied to the products, self-generation of heat will rise to 25°C or less.

## 外观＆形状




## 参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| B | 散装袋 | 1000 |
| D | 180mm纸带 | 10000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.001g |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQB15NNR22M10#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQB15NNR22M10%23

# LQB15NNR22M10#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| L尺寸 | 1.0±0.05mm |
| W尺寸 | 0.5±0.05mm |
| T尺寸 | 0.5±0.05mm |
| 尺寸代码 inch (mm) | 0402 (1005) |
| 电感值 | 220nH±20% |
| 电感值测定频率 | 25MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 380mA |
| 直流电阻(最大) | 0.4375Ω |
| 直流电阻 | 0.35Ω±25% |
| 磁屏蔽类型 | Shielded（Ferrite Core） |
| Q 以上 | 10 |
| Q 测定频率 | 25MHz |
| 自身谐振频率 (以上) | 80MHz |
| 品牌 | Murata |
| 工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
| 系列名 | LQB15NN_10 |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQB15NNR22M10#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQB15NNR22M10%23

# LQB15NNR22M10#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据




电感-电流特性




Q频率特性



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。