

# LQB18NNR33K10#

末尾的“#”为包装规格代号。

Suitable for Matching, Choke



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| < 品名 (附包装代号) 一览 > |                |
| LQB18NNR33K10B    | LQB18NNR33K10D |

## 用途


|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                       |
| 可以使用的用途 | <p>民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备</p> <p>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。</p> |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                                                                  |

## 参考信息

| 包装 | 规格      | 标准包装数量 |
|----|---------|--------|
| B  | 散装袋     | 1000   |
| D  | 180mm纸带 | 4000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.005g |

## 外观&形状



**注意**

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQB18NNR33K10#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



规格

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| L尺寸                 | 1.6±0.15mm              |
| W尺寸                 | 0.8±0.15mm              |
| T尺寸                 | 0.8±0.15mm              |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 0603 (1608)             |
| 电感值                 | 330nH±10%               |
| 电感值测定频率             | 25MHz                   |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 450mA                   |
| 直流电阻(最大)            | 0.45Ω                   |
| 磁屏蔽类型               | Shielded (Ferrite Core) |
| Q 以上                | 25                      |
| Q 测定频率              | 25MHz                   |
| 自身谐振频率 (以上)         | 80MHz                   |
| 品牌                  | Murata                  |
| 工作温度范围              | -55°C to 125°C          |
| 系列名                 | LQB18NN_10              |

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# LQB18NNR33K10#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据



电感-电流特性



Q频率特性

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。