

LQG15WH11NH02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 1005 (0402) in mm (in inch), Multilayer Type, High Q, Automotive available
(Powertrain/Safety)



< 品名 (附包装代号) 一览 >

LQG15WH11NH02B

LQG15WH11NH02D

LQG15WH11NH02J

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备, 汽车[信息娱乐 / 舒适设备], 汽车[动力总成 / 安全设备], 植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C], 工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备]

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	100
D	180mm纸带	10000
J	330mm纸带	40000

质量 (标准值)	
1个	0.001g

外观&形状



在 1 / 3 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

LQG15WH11NH02#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	1.0±0.05mm
W尺寸	0.6±0.05mm
T尺寸	0.5±0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0402 (1005)
电感值	11nH±3%
电感值测定频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	450mA
直流电阻(最大)	0.22Ω
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	23
Q 测定频率	250MHz
自身谐振频率 (以上)	3000MHz
品牌	Murata
系列名	LQG15WH_02

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。




2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQG15WH11NH02#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。