

# LQH44PN330MPR#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 4040 (1515) in mm (in inch), 1.8mm max. Thickness. Low DC resistance design



< 品名（附包装代号）一览 >

LQH44PN330MPRK                      LQH44PN330MPRL

用途

|         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                                    |
| 可以使用的用途 | 民用设备,植入式、手术、自动输药应用<br>以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运<br>输、重工、商用能源相关应用除外的工业<br>设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质<br>量、管理、安全性,请参照本网站及规格<br>说明书等,并在确认实机性能与信赖性之<br>后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                                                                               |

备注事项

When rated current is applied to the products, keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

外观&形状

(in mm)

参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| K  | 330mm压纹带 | 3500   |
| L  | 180mm压纹带 | 1000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.105g |

- 注意
- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
  - 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH44PN330MPR#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



## 规格

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| L尺寸                 | 4.0±0.2mm                 |
| W尺寸                 | 4.0±0.2mm                 |
| T尺寸                 | 1.65±0.15mm               |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 1515 (4040)               |
| 电感值                 | 33μH±20%                  |
| 电感值测定频率             | 100kHz                    |
| 额定电流(Isat) *根据电感值变化 | 880mA                     |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 740mA                     |
| 直流电阻(最大)            | 0.552Ω                    |
| 直流电阻                | 0.46Ω±20%                 |
| 工作温度范围 (含自身温度上升)    | -40°C to 125°C            |
| 工作温度范围 (不含自身温度上升)   | -40°C to 85°C             |
| 磁屏蔽类型               | Shielded (Magnetic Resin) |
| 自身谐振频率 (以上)         | 12MHz                     |
| 品牌                  | Murata                    |
| 系列名                 | LQH44PN_PR                |





**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH44PN330MPR#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




在 3 / 4 页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH44PN330MPR#

末尾的“#”为包装规格代号。



## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。