

LQH55DN1R0M03#

末尾的“#”为包装规格代号。

Large Current



< 品名 (附包装代号) 一览 >

LQH55DN1R0M03K LQH55DN1R0M03L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,植入式、手术、自动输药应用 以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运 输、重工、商用能源相关应用除外的工业 设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性,请参照本网站及规格 说明书等,并在确认实机性能与信赖性之 后使用。
推荐使用的用途	民用设备

备注事项


When rated current is applied to the products, inductance will be within $\pm 40\%$ of initial inductance value. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

参考信息

包装	规格	标准包装数量
K	330mm压纹带	1500
L	180mm压纹带	350

质量 (标准值)	
1个	0.48g

外观 & 形状



注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

LQH55DN1R0M03#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	5.7±0.3mm
W尺寸	5.0±0.3mm
T尺寸	4.7±0.3mm
尺寸代码 inch (mm)	2220 (5750)
电感值	1μH±20%
电感值测定频率	1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	4.0A
直流电阻(最大)	0.0266Ω
直流电阻	0.019Ω±40%
工作温度范围（不含自身温度上升）	-40°C to 80°C
磁屏蔽类型	Non-Shielded
自身谐振频率 (以上)	150MHz
品牌	Murata
系列名	LQH55DN_03

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


LQH55DN1R0M03#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据



电感-电流特性



阻抗-频率特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。