注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ5N1J02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ5N1J02%23

LQP02HQ5N1J02#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), Higher Q

目前生产 RoHS REACH 125℃max. Film High Q 回流

<品名（附包装代号）一览>

LQP02HQ5N1J02B　　LQP02HQ5N1J02E　　LQP02HQ5N1J02L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备


参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
E	180mm纸带 (W8P2)	15000
L	180mm压纹带	30000

质量 (标准值)	
1个	0.085mg

外观＆形状





L	0.4±0.02
W	0.2±0.02
T	0.30±0.02
e1	0.14±0.03
e2	0.14±0.03

(in mm)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ5N1J02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ5N1J02%23

LQP02HQ5N1J02#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

L尺寸	0.4±0.02mm
W尺寸	0.2±0.02mm
T尺寸	0.3±0.02mm
尺寸代码 inch (mm)	01005 (0402)
电感值	5.1nH±5%
电感值测定频率	500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	350mA
直流电阻(最大)	0.35Ω
工作温度范围（不含自身温度上升）	-55℃ to 125℃
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	13
Q 测定频率	500MHz
自身谐振频率 (以上)	6.6GHz
品牌	Murata
系列名	LQP02HQ_02

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ5N1J02#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ5N1J02%23


LQP02HQ5N1J02#


末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。







注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。