

LQP03TN2N4B02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 0603 (0201) in mm (in inch), High Q, Wide Variation



< 品名 (附包装代号) 一览 >		
LQP03TN2N4B02B	LQP03TN2N4B02D	LQP03TN2N4B02J

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、植入式、手术、自动输药应用 以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运 输、重工、商用能源相关应用除外的工业 设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性，请参照本网站及规格 说明书等，并在确认实机性能与信赖性之 后使用。
推荐使用的用途	民用设备

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
D	180mm纸带	15000
J	330mm纸带	50000

质量 (标准值)	
1个	0.2mg

外观 & 形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQP03TN2N4B02#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	0.6±0.03mm
W尺寸	0.3±0.03mm
T尺寸	0.3±0.03mm
尺寸代码 inch (mm)	0201 (0603)
电感值	2.4nH±0.1nH
电感值测定频率	500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	500mA
直流电阻(最大)	0.2Ω
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	14
Q 测定频率	500MHz
自身谐振频率 (以上)	10000MHz
品牌	Murata
系列名	LQP03TN_02

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。




2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQP03TN2N4B02#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。