注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA22NJ00#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA22NJ00%23

LQW15CA22NJ00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.


目前生产 RoHS REACH 125℃max. Wound (Ferrite) 回流


<品名（附包装代号）一览>
LQW15CA22NJ00B　　LQW15CA22NJ00D

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备

外观＆形状





备注事项

Typical impedance: 100Ω (typ) @ 900MHz/150Ω (typ) @ 1.7GHz

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
D	180mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	0.0012g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA22NJ00#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA22NJ00%23

LQW15CA22NJ00#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

L尺寸	1.02±0.1mm
W尺寸	0.55±0.06mm
T尺寸	0.56±0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0402 (1005)
电感值	22nH±5%
电感值测定频率	10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	1300mA
直流电阻(最大)	0.06Ω
工作温度范围（含自身温度上升）	-40℃ to 125℃
磁屏蔽类型	Non-Shielded
自身谐振频率 (以上)	3000MHz
品牌	Murata
系列名	LQW15CA_00

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA22NJ00#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA22NJ00%23


LQW15CA22NJ00#


末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。







注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。