注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA39NJ00#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA39NJ00%23

# LQW15CA39NJ00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.

目前生产 RoHS REACH 125℃max. Wound (Ferrite) 回流


## <品名（附包装代号）一览>


LQW15CA39NJ00B　　LQW15CA39NJ00D

## 用途

| | |
|---|---|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。 |
| 可以使用的用途 | 民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备 |

## 外观＆形状






## 备注事项

Typical impedance: 180Ω (typ) @ 900MHz/280Ω (typ) @ 1.7GHz

## 参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| B | 散装袋 | 500 |
| D | 180mm纸带 | 10000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.0012g |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA39NJ00#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA39NJ00%23

# LQW15CA39NJ00#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| L尺寸 | 1.02±0.1mm |
| W尺寸 | 0.55±0.06mm |
| T尺寸 | 0.56±0.1mm |
| 尺寸代码 inch (mm) | 0402 (1005) |
| 电感值 | 39nH±5% |
| 电感值测定频率 | 10MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 1100mA |
| 直流电阻(最大) | 0.075Ω |
| 工作温度范围（含自身温度上升） | -40℃ to 125℃ |
| 磁屏蔽类型 | Non-Shielded |
| 自身谐振频率 (以上) | 2700MHz |
| 品牌 | Murata |
| 系列名 | LQW15CA_00 |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW15CA39NJ00#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW15CA39NJ00%23


# LQW15CA39NJ00#


末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。






**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。