

# LQW2BAS6N8J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Horizontal Wound Type

目前生产

RoHS

REACH

125  
°C max.

Wound  
(Non mag)

回流

| < 品名（附包装代号）一览 > |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| LQW2BAS6N8J00B  | LQW2BAS6N8J00K | LQW2BAS6N8J00L |

## 用途


|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                                                     |
| 可以使用的用途 | <p>民用设备,植入式、手术、自动输药应用<br/>以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运<br/>输、重工、商用能源相关应用除外的工业<br/>设备</p> <p>针对上述用途所要求的性能、功能、质<br/>量、管理、安全性,请参照本网站及规格<br/>说明书等,并在确认实机性能与信赖性之<br/>后使用。</p> |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                                                                                                |

## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| B  | 散装袋      | 500    |
| K  | 330mm压纹带 | 8000   |
| L  | 180mm压纹带 | 2000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.014g |

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQW2BAS6N8J00#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| L尺寸                 | 2.09±0.2mm     |
| W尺寸                 | 1.53±0.2mm     |
| T尺寸                 | 1.42±0.1mm     |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 0805 (2015)    |
| 电感值                 | 6.8nH±5%       |
| 电感值测定频率             | 250MHz         |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 600mA          |
| 直流电阻(最大)            | 0.11Ω          |
| 工作温度范围 (不含自身温度上升)   | -55°C to 125°C |
| 磁屏蔽类型               | Non-Shielded   |
| Q 以上                | 50             |
| Q 测定频率              | 1000MHz        |
| 自身谐振频率 (以上)         | 5600MHz        |
| 品牌                  | Murata         |
| 系列名                 | LQW2BAS_00     |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。




2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQW2BAS6N8J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 3页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。