


DMF3Z5R5H474M3DTA0

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
T	盒装	500

特点

村田的超级电容，具有超小超薄、低ESR，实现了业界领先的大功率输出。

DMF系列具有高输出的特点，可以应用于各种要求高功率输出的设备。

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

DMF3Z5R5H474M3DTA0

规格

工作温度范围	-40°C to 70°C
长x宽	21.0x14.0mm
厚度	3.2mm
厚度公差	+/-0.2mm
额定电压	5.5V
静电容量	470mF
静电容量公差	±20%
等效串联电阻	45mΩ


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


DMF3Z5R5H474M3DTA0




产品数据




恒定电流放电



恒定输出放电



温度特性（容量）



温度特性（ESR）

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。