

SCC2230-D08

目前生产

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-05	330mm压纹带	50

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SCC2230-D08

规格

输出类型	SPI
电源电压	3.0V-3.6V
轴	3 / 1(Z)
测量范围	+/-6g,+/-125dps
灵敏度	1962 LSB/g or 0.029 deg/LSB,50 LSB/dps
偏移温度特性	+/-18mg,+/-0.8dps
频带宽	10/60Hz,10/60Hz

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。