

# MHR0319SA205K20

目前生产

RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                          |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 复印机, 打印机, 高压设备, 医疗保健[医疗设备-A/B类], 白色家电, 空气净化器, 空调, 电吹风, 高压电源                              |

## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| -  | 散装袋 | 500    |

## 外观&形状



**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# MHR0319SA205K20



规格

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 额定功率                | 1W         |
| 形状                  | 引线         |
| 最大工作电压              | 1.4kVdc    |
| 电阻值                 | 2.0MΩ      |
| 电阻值偏差               | ±10%       |
| Single Use/Mold Use | Molded use |
| 长度                  | 20.2mm     |
| 高度 H                | 5.0mm      |
| 引线间距 P              | 17.78mm    |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。