

MEF1S1203SP3C

目前生产

推荐

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3.3V 303mA, Isolated 1W Regulated Single Output 3.5kVDC, DC-DC Converter, 11.4-12.6V Input

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

MEF1S1203SP3C

规格

输出功率 (W)Max	1W
Vin(V)	11.4V to 12.6V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	3.3V
Vout (V)typ	3.3V
线性调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
负载调整率 (%)	1%
隔离电压 (V)	3500V
效率(%)	69%
尺寸 (mm)W	19.65mm
尺寸 (mm)L	6.15mm
尺寸 (mm)T	10.15mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	0.303A
封装	SIP
产品系列	MEF
产品系列特点	Isolated 1W Regulated Single Output DC-DC Converters
Regulation	Regulated
安规认证	UL60950
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。