

PAH-28/12.5-D24PB-C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

28V, 12.5A, Single Output Isolated Half-Brick DC DC Converter, 18-36V Input Range, Baseplate, Through-Hole, Positive Logic

外观&形状



在 1 / 2 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PAH-28/12.5-D24PB-C

规格

输出功率 (W)Max	350W
Vin(V)	18V to 36V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	28V
Vout (V)typ	28V
线性调整率 (%)	0.125 %
负载调整率 (%)	0.25 %
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	92.5 %
尺寸 (mm)W	58.42mm
尺寸 (mm)L	60.96mm
尺寸 (mm)T	12.7mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	12.5A
结构	1/2 Brick
封装	DIP
产品系列	PAH
产品系列特点	Isolated, 350 Watt, Half-Brick DC-DC Converter
安规认证	UL/IEC/EN60950 safety approvals.
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。