

mybsp0055aabf

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	PoE[以太网供电]

特点

25.5W, 5Vo/5.1A isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3at/ PoE+ class4
Input voltage ranges from 42.5 to 57V
Small package, 35.5 x 22.4 x 10.55mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

mybsp0055aabf

规格

输出功率 (W)Max	25.5W
Vin(V)	42.5V to 57V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	90.5%
尺寸 (mm)W	35.5mm
尺寸 (mm)L	22.4mm
尺寸 (mm)T	10.55mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	5.1A
封装	SMD
产品系列	MYB
产品系列特点	MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
品牌	Murata

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。