

mybsp0122babft

Isolated DC-DC converter with IEEE 802.3at Class 4 PoE PD

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	PoE[以太网供电]

特点

25.5W, 12Vo/2.125A isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3at/ PoE+ class4
Input voltage ranges from 37 to 57V
Small package, 35.5 x 22.4 x 10.55mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation
Support Type2 PSE Indicator
Support Adapter ORing

外观&形状



在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

mybsp0122babft



规格

输出功率 (W)Max	25.5W
Vin(V)	37V to 57V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	92.5%
尺寸 (mm)W	35.5mm
尺寸 (mm)L	22.4mm
尺寸 (mm)T	10.55mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	2.125A
封装	SMD
产品系列	MYB
产品系列特点	MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
品牌	Murata

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。