

MYRNP050030B21RA

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

The MYRNP-B series is small coil-integrated negative voltage DC/DC converter with an integrate control IC and coil.

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MYRNP050030B21RA

规格

lout (A)Max	0.3A
Vin(V)	2.7V to 5.5V
Vout (V)	-1.2V to -6V
输出数 (#)	1
效率(%)	75%
开关频率 (kHz)	2500kHz
尺寸 (mm)W	2.0mm
尺寸 (mm)L	2.5mm
尺寸 (mm)T	1.0mm
工作温度(degC)	-40°C to 105°C
Circuit topology	Negative
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	MYRNP
产品系列特点	Inductor Built-in Negative Output Voltage DC/DC Converters
品牌	Murata

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。