

OKL-T/20-W5N-C

已经停产

RoHS

用途

| | |
|---------|--|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。 |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

特点

Input voltage ranges from 2.4 to 5.5V
Settable output voltage from 0.6 to 3.63V
Up to 20 A of output current
iLGA, inspectable Land Grid Array
Over current protection
Thermal protection
Negative enable control

外观&形状



注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

OKL-T/20-W5N-C

注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载OKL-T/20-W5N-C的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=OKL-T%2f20-W5N-C>



规格

| | |
|------------------|--|
| Iout (A)Max | 20A |
| Vin(V) | 2.4V to 5.5V |
| Vin(V)typ | 5V |
| Vout (V) | 0.6V to 3.63V |
| 线性调整率 (%) | -0.6% to 0.6% |
| 负载调整率 (%) | -0.3% to 0.3% |
| 输出数 (#) | 1 |
| 效率(%) | 93.1% |
| 尺寸 (mm)W | 33.02mm |
| 尺寸 (mm)L | 13.46mm |
| 尺寸 (mm)T | 8.75mm |
| 工作温度(degC) | -40°C to 85°C |
| Circuit topology | Buck(Step-down) |
| 封装 | SMD |
| 类型 | Modules (integrated components) |
| 产品系列 | OKL |
| 产品系列特点 | OKL series is single output POL(Point of Load) with iLGA |
| 品牌 | Murata Power Solutions |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。