

# OKX2-T/16-D12P-C

已经停产

RoHS

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 特点

16A, 12V Input Non-Isolated DC-DC Converter, Tracking, SIP, 8.3-14Vin, 0.75 to 5.5Vout, Positive on/off control

## 外观&形状



在1 / 2页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# OKX2-T/16-D12P-C

规格

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| lout (A)Max | 16A                                            |
| Vin(V)      | 8.3V to 14V                                    |
| Vin(V)typ   | 12V                                            |
| Vout (V)    | 0.75V to 5.5V                                  |
| 线性调整率 (%)   | -0.15% to 0.15%                                |
| 负载调整率 (%)   | -0.25% to 0.25%                                |
| 输出数 (#)     | 1                                              |
| 效率(%)       | 92.5%                                          |
| 尺寸 (mm)W    | 12.7mm                                         |
| 尺寸 (mm)L    | 50.8mm                                         |
| 尺寸 (mm)T    | 9.4mm                                          |
| 工作温度(degC)  | -40°C to 85°C                                  |
| 封装          | SIP                                            |
| 类型          | Modules (integrated components)                |
| 产品系列        | OKX2                                           |
| 产品系列特点      | Adjustable DOSA 10/16-Amp SIP DC-DC Converters |
| 品牌          | Murata Power Solutions                         |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。