

OKY2-T/10-W5P-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

10A, 5V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 2.4-5.5Vin, 0.75 to 3.63Vout, Tracking, Positive on/off control, SMT

外观&形状



在 1 / 2 页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

OKY2-T/10-W5P-C

规格

lout (A)Max	10A
Vin(V)	2.4V to 5.5V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	0.75V to 3.63V
线性调整率 (%)	-0.15% to 0.15%
负载调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
输出数 (#)	1
效率(%)	95%
尺寸 (mm)W	36.0mm
尺寸 (mm)L	13.5mm
尺寸 (mm)T	8.3mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKY2
产品系列特点	Programmable DOSA-SMT 10/16-Amp DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。