


PV36X204C01B00

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



特点

- 1. High resolution 25-turns potentiometer enables precision adjustment easily.
- 2. Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance.
- 3. Available for ultrasonic cleaning after soldering.
- 4. Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation.

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B00	散装袋	100

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PV36X204C01B00

规格

额定功率	0.5W
形状	引线
最大工作电压	300Vdc
调整方向	侧面
尺寸	10mm
自动调整	No
调节转数(有效旋转角度)	25
机械旋转角度	-
总电阻值	200kΩ
总电阻值公差	±10%
电阻温度系数	±100ppm/°C
电阻变化特性	B (Linear)
接触电阻变化	Less than 3% of total resistance value or 3ohm, whichever is greater
剩余电阻	2ohm max.
力矩	14.7mN · m max.
额定功率测量条件	70°C
工作温度范围	-55°C to 125°C
质量	1g

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PV36X204C01B00



产品数据



结构

在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。