

MA300D1-1

This item is specialized products in paper double feeding detection.


目前生产

推荐

RoHS

REACH

外观&形状



* : EIA/J code
Unit : mm

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	540

特点

1. Short ringing time
2. Wide bandwidth & quick response

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MA300D1-1

规格

工作温度范围	-20°C to 70°C
结构	高频型
中心频率	300kHz
总灵敏度	1.5~4.0Vp-p
方向性	5deg.(Reference Value)
静电容量	1300pF
静电容量公差	±20%
最大输入电压	50Vp-p Drive wave number:5 cycles, Drive cycle:300Hz

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MA300D1-1



产品数据



总灵敏度的方向性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。