

MA40H1S-R

规格

工作温度范围	-20°C to 60°C
结构	开放型
中心频率	40kHz
灵敏度	-65dB min. (0dB=1V/Pa)
声压级	95dB min (0dB=20uPa)
方向性	80deg. (typ.)
静电容量	4500pF
静电容量公差	±20%
最大输入电压	7.2Vp-p (at 40kHz, Square wave)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。