

ZPA4756-0311A-R

目前生产

推荐

New

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	智能手机 / 手机、智能手表

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R	330mm压纹带	3000

外观&形状



在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

ZPA4756-0311A-R

规格

输出类型	Digital
Range	300-1100hPa
工作温度范围	-40°C to 85°C
消耗电流	1.3uA Typ. (One-shot ODR at conversion time of 1/128s, at 1 sample/sec)
噪声	0.006hPrms Typ. (Conversion time 1/32, Continuous Mode, at 1000hpa, T=25degC)
相对精度	±0.020hPa Typ. (T range=-20 to 65degC, P range=700 to 1100hPa, ΔP=25hPa)
绝对精度	±0.40hPa Typ. (T range=-20 to 65degC, P range=300 to 1100hPa)
电源电压范围	1.7 to 3.6V
接口	SPI / I2 C
Data bit	24-bit pressure data output
ODR	Max 256Hz

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。