


LT-1PA01

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	330mm压纹带	5000

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LT-1PA01

规格

工作温度范围	-30°C to 85°C
输出类型	Digital
尺寸	3.05x2.1x1.0 mm
消耗电流	typ.80 uA @ proximity detect
检测距离	70mm@Gray card
距玻璃盖距离	0mm to 5mm
照度范围	0.015 to 2K lux
照度检测角度	+/-45 degree@50% detect

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LT-1PA01


注：这张数据表有可能不是最新的。

请从村田制作所的官方网站下载LT-1PA01的最新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LT-1PA01>



产品数据



原理

在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。