

D1U54-D-2000-12-HC4C

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

AC-DC 2000 Watt, 54mm wide, 12V Main Output, Front-End Power Supply with variable speed airflow

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

D1U54-D-2000-12-HC4C

规格

输出功率 (W)Max	2000W
Totaloutput power (W)	2000W
结构	1U x 54.5 x 321.5
Vin (VDC)	-72Vdc to -40Vdc
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
Iout (A)Max	167A
效率(%)	95%
尺寸 (mm)W	54.5mm
尺寸 (mm)L	321.5mm
尺寸 (mm)T	40.0mm
工作温度(degC)	-5°C to 50°C
输出数 (#)	2
产品系列	D1U54-D-2000-12-HxxC
产品系列特点	48Vdc Input, 2000 Watt DC-DC, 54mm wide, 12V Main Output, Front-End Power Supply with variable speed airflow
安规认证	UL60950
Vout2 (V)	3.3V
Vout2 (V)typ	3.3V
Iout2 (A)Max	3A
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。