

MWOCP74-3000-A-RM

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

74mm 1U 3000W Front End Power Module

在1 / 2页

- 注意
- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
 - 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MWOCP74-3000-A-RM

规格

输出功率 (W)Max	3000W
Totaloutput power (W)	3000W
结构	1U x 73.5 x 550
Vin (VAC)	90Vac to 300Vac
Vin (VDC)	192Vdc to 400Vdc
Vout (V)	12.3V
Vout (V)typ	12.3V
Iout (A)Max	244A
效率(%)	96%
尺寸 (mm)W	73.5mm
尺寸 (mm)L	550.0mm
尺寸 (mm)T	40.0mm
工作温度(degC)	0°C to 50°C
输出数 (#)	2
产品系列	MWOCP74
产品系列特点	74mm Front End DC-DC Power Supply
安规认证	UL60950
Vout2 (V)	12.2V
Vout2 (V)typ	12.2V
Iout2 (A)Max	2.5A
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。