

DMS-20PC-1-LM-BF-C

计划停产

RoHS



用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3 Digit, Self-Powered Standard Blue LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input, with Blade Terminals

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-20PC-1-LM-BF-C

规格

Weight (oz)	13
-------------	----

产品系列	DMS-20PC-1-LM
产品系列特点	DMS-20PC-1-LM
Measuring Range(ACV)	85V to 264V
Display Type	LED
颜色	Blue
Number of Digits	3
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV)	85V to 256V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
安规认证	UL/CSA/IEC1010-1
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	Average-Responding AC Volts
Mounting Type	Plug-in
Accuracy	+/-1V
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Measuring Condition	47Hz to 63Hz
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	28g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。