

# DE11XRA680KA4BQ01F

目前生产

RoHS

REACH

125  
°C max.


安全  
规格



## 用途

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                       |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products、Halogen-free Products、Rated Voltage X1:500Vac(r.m.s.)/1500Vdc Y1:500Vac(r.m.s.)/1500Vdc

## 参考信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| B  | 散装袋 | 250    |

| 质量 (标准值) |       |
|----------|-------|
| 1个       | 0.47g |

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# DE11XRA680KA4BQ01F



规格

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| L尺寸或外径尺寸D | 9.0mm max.             |
| T尺寸       | 5.0mm max.             |
| 引线间距F     | 10.0±1.0mm             |
| 引线直径d     | 0.6±0.05mm             |
| 涂料滴落e     | Up to the end of crimp |
| 静电容量      | 68pF ±10%              |
| 额定电压      | 500Vac(r.m.s.)         |
| 温度特性      | SL(JIS)                |
| 温度特性的温度范围 | 20°C to 85°C           |
| 工作温度范围    | -40°C to 125°C         |
| 温度特性      | +350 to -1000ppm/°C    |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# DE11XRA680KA4BQ01F

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性 |Z|



Frequency [Hz]

DE11XRA680KA4BQ01F |Z| DC0V, 20degC


频率特性 R



Frequency [Hz]

DE11XRA680KA4BQ01F R DC0V, 20degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

DE11XRA680KA4BQ01F C-DC bias capchange, 20.0

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]


DE11XRA680KA4BQ01F C-AC Voltage capchange, 1

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# DE11XRA680KA4BQ01F

温度特性



DE11XRA680KA4BQ01F C-Temp. capchange, DCOV,

S参数S21



DE11XRA680KA4BQ01F S21 DCOV, 20degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。